


## CommandCenter Secure Gateway 概述

祝贺您购买了 CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) E1 设备，这是 Raritan 为加强 IT 设备的安全访问和控制而设计出的管理软件平台。本文的指导说明帮您安装您的 CC-SG 并在最短时间内运行起来。在安装 CC-SG 之前，您要准备一下将要受到 CC-SG 管理的设备。请参阅《Raritan 数字解决方案部署指南》了解详情。



### I. CC-SG 开箱

在发货中您应收到：

- 一台 CommandCenter Secure Gateway E1 设备
- 一个 CommandCenter Secure Gateway E1 前盖
- 一个机架安装包
- 两根电源线
- 一根 CAT 5 网线

- 一本印刷版《快速安装和设置指南》
- 一张 Raritan 用户文档光盘
- 一张注册和保修卡

### 技术支持

如果您未能收到上述全部物品，请联络美国 Raritan：电话 800.724.8090，8:00 AM 至 8:00 PM EST，或致电您的本地 Raritan 办事处。

### 确定机架位置

在机架中确定 CC-SG 的位置，应清洁、无尘和通风良好。避免产生热源、电气噪声和电磁场的区域，靠近接地的电源插座。

### II. CC-SG 机架安装

在机架内安装 CC-SG 之前，请拔掉所有电源线的插头，拆掉全部外部电缆和设备。

#### 机架安装包内容

机架安装包内含有：

两对机架轨道，每对含有两个零件：一个内轨，连接到 CC-SG 设备上；一个外轨，连接到机架上。内外轨之间有一个滑动导轨。滑动导轨应一直连接在外轨上。

一对短的前托架

一对长的后托架

短螺丝、长螺丝

垫片

#### 将内轨安装到 CC-SG 设备

- 将内轨从外轨滑出到最大位置。按下锁片从外轨上释放内轨，然后将内轨完全拉出。对两对机架轨道执行同样的操作。
- 每个内轨上有五个孔，对应于 CC-SG 设备上每侧的五个轨道钩。将每个内轨的孔对准轨道钩，然后将轨道压到设备上将其连接在一起。
- 将每个轨道滑向设备前部，直到听到咔嚓声。
- 使用短螺丝将内轨连接到 CC-SG 设备上。

#### 将外轨连接到机架

外轨连接在机架上。外轨适合于深度为 28-32 英寸（71.12-81.28 厘米）的机架。

- 使用短螺丝将短的前托架连接到每个外轨上。
- 将每个长的后部托架滑入每个外轨的相反一端。使用短螺丝将长的后托架连接到外轨上。
- 调节整个轨道单位长度，使其适合机架深度。
- 使用垫片和长螺丝将外轨的每个带托架的一端连接到机架上。

#### 将 CC-SG 安装到机架

将轨道连接到 CC-SG 设备和机架以后，将 CC-SG 安装到机架内。

- 完全伸展机架轨道，然后将内轨的后端对准机架轨道的前端。
- 将 CC-SG 设备滑入机架，直到听到咔嚓声。将 CC-SG 设备插入机架时可能需要压下锁片。

#### 锁片信息


两个内轨各有一个锁片：

- 完全推入机架时将 CC-SG 设备锁定到位。
- 从机架内完全伸展时将 CC-SG 设备锁定到位。

### III. 连接电缆


一旦将 CC-SG 设备安装到机架上，即可连接电缆和设置 CC-SG 的 IP 地址。下图中的数字对应此过程中的步骤编号。

- 将 CAT 5 网络 LAN 电缆连接到 CC-SG 设备后面板上的 LAN 1 端口。将电缆的另一端连接到网络。
- 将附带的两根交流电源线连接到 CC-SG 设备后面板上的电源端口上。将交流电源线的另一端插入独立的 UPS 保护插座。
- 将 KVM 电缆连接到 CC-SG 设备后面板上的对应端口上。



### IV. 登录到本地控制台设置 CC-SG IP 地址


- 按下 CC-SG 设备前面的 POWER 按钮打开 CC-SG 设备电源。
- 将前盖卡入 CC-SG 设备的前面。
- 在视频输出上看到 **CommandCenter** 登录提示后，用 **admin/raritan** 登录，然后键入 CTRL+X。用户名和密码区分大小写。将提示您更改本地控制台密码。
- 在操作菜单上，单击网络接口，然后选择网络接口配置。



- 出现“管理员控制台”。
- 在配置字段中，选择 DHCP 或静态。如果选择静态，请键入静态的 IP 地址。如果需要，请指定 DNS 服务器、网络掩码和网关地址。
- 选择保存。请等待几分钟让 CC-SG 重新启动。

#### 默认 CC-SG 设置：

IP 地址：192.168.0.192  
子网掩码：255.255.255.0  
用户名/密码：admin/raritan



### V. 登录 CC-SG

CC-SG 重新启动后，即可从远程客户端登录 CC-SG。

- 启动支持的浏览器，然后键入 CC-SG 的 URL：http://<IP address>/admin。例如：http://192.168.10.192/admin。
- 出现安全警告窗口时，单击“是”。
- 如果您使用不受支持的 Java Runtime Environment 版本，则会出现警告信息。请按照提示下载正确的版本，或者继续进行操作。
- 出现“登录”窗口。
- 键入默认用户名 (admin) 以及密码 (raritan)，然后单击“登录”。
- 出现 CC-SG GUI。



有关预备其它 Raritan 设备进行 CC-SG 管理的详细信息，请参阅《数字解决方案部署指南》。  
有关配置 CC-SG 的详细信息，请参阅《CommandCenter Secure Gateway 管理员指南》。