



## CommandCenter Secure Gateway 概覽

感謝您購買 CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) G1 裝置，力登的管理軟體平台是設計來加強安全存取與 IT 裝置的控制。本文件提供啟動 CC-SG 並快速執行的指示。安裝 CC-SG 之前，應準備將為 CC-SG 所管理的裝置。如需相關資訊，請參閱力登的《數位解決方案部署指南》。

### I. 打開 CC-SG

您將收到的貨品為：

- (1) CommandCenter Secure Gateway 裝置
- (1) 機架安裝工具
- (2) 電源線
- (1) CAT 5 網路電纜
- (1) 快速安裝指南印刷版（本文件），
- (1) 力登的使用說明文件光碟
- 登錄與保固文件


#### 技術支援

請聯絡 Raritan U.S.，電話為 800.724.8090，聯絡時間：美東時間上午 8:00 至晚上 8:00，若您並未收到列於此處的所有項目，請聯絡您當地的力登分公司。

#### 決定機架位置

決定 CC-SG 機架的適當位置，該處應該是一個通風良好的乾淨、無塵區域。避免會產生高溫、電噪聲及電磁場的區域，並將其置於靠近接地電源插頭處。


### II. 連接電纜



1. 將網路 LAN 電纜連接至 CC-SG 裝置後面板上的 LAN 0 連接埠。將電纜的另一端連接至網路。
2. 將一條內藏 AC 電源線連接至 CC-SG 裝置後面板上的電源連接埠 1。將電源線的另一端插入 AC 電源插座。
3. 將鍵盤及視訊電纜連接至 CC-SG 裝置後面板上對應的連接埠。

### III. 設定 CC-SG IP 位址

1. 按裝置後面板上的「電源」開關，開啟 CC-SG 的電源。  
**注意：**若要關閉 CC-SG 的電源，請用力按住「電源」開關，於 CC-SG 電源關閉時稍後約一分鐘左右。
2. 當您在視訊輸出上看到登入提示時，請以 **admin/raritan** 身份登入。使用者名稱與密碼都會區分大小寫。
3. 當提示您變更密碼時，請先鍵入 **raritan**，再鍵入一個新的密碼，然後再次鍵入新的密碼以進行確認。
4. 這時會出現管理主控台。鍵入 **CTRL+X**，以選取主控台頂端的功能表。
5. 選取「作業」功能表。
6. 選取「網路介面」功能表。
7. 選取「網路介面組態」。這時會出現「網路介面組態」畫面。
8. 於「組態」欄位中，請選取「DHCP」或「靜態」。若您選取「靜態」，請鍵入靜態 IP 位址。若有需要，請指定 DNS 伺服器、網路遮罩，及閘道位址。
9. 選取「儲存」。正在重新啟動 CC-SG，請稍候數分鐘。



#### 預設的 CC-SG 設定：

- IP 位址：192.168.0.192
- 子網路遮罩：255.255.255.0
- 使用者/密碼：admin/raritan

### IV. 登入 CC-SG

1. 啟動 CC-SG 之後，請使用支援的網頁瀏覽器，並鍵入 CC-SG 的 URL：http://<IP address>/admin 例如，http://10.10.3.30/admin。
2. 出現安全性警訊視窗時，請按一下「是」。
3. 如果您在您的機器上使用不受支援的 Java Runtime Environment 版本，則會看到警告。這時會出現登入視窗。
4. 以預設的登入名稱與密碼登入 CC-SG (**admin/raritan**)。

