



CommandCenter Secure Gateway 概述

祝贺您购买了 CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) V1 设备，这是 Raritan 为加强 IT 设备的安全访问和控制而设计出的管理软件平台。本文的指导说明帮您安装您的 CC-SG 并在最短时间内运行起来。在安装 CC-SG 之前，您要准备一下将要受到 CC-SG 管理的设备。请参阅《CommandCenter Secure Gateway 设置指南》或《Raritan 数字解决方案部署指南》了解详情。

I. CC-SG 开箱


在发货中您应收到：

- 一台 CommandCenter Secure Gateway 设备
- 一个机架安装包
- 两根电源线
- 一根 CAT 5 网线
- 一本印刷版《快速设置指南》（本文档）
- 一张 Raritan 用户文档光盘
- 注册和保修卡

II. CC-SG 机架安装

识别轨道部分

您的机架安装套件包含两个机架轨道组件。每个组件包含两个部分：一个内部固定的机箱轨道 (A)，固定到设备上；一个外部固定的机架轨道 (B)，固定到轨道托架上。夹在二者之间的滑动导轨应一直连接在固定的机架轨道上。轨道 A 和 B 必须分开才能进行安装。



要拆掉固定机箱轨道 (A)，请将其尽量拉出直至听到咔嚓声，这时轨道组件内出现一个锁片将内轨锁定。按下锁片将内轨完全拉出。对左右侧机架轨道组件都执行此操作。

技术支持


如果您未能收到上述全部物品，请联络美国 Raritan：电话 800.724.8090，8:00 AM 至 8:00 PM EST，或致电您的本地 Raritan 办事处。

确定机架位置

在机架中确定 CC-SG 的适合位置，应清洁、无尘和通风良好。避免产生热源、电气噪声和电磁场的区域，靠近接地的电源插座。

安装机箱轨道

- 将刚才拆掉的固定机箱轨道沿着机箱的侧面放置，保证五个螺丝孔对齐。
- 将轨道用螺丝牢固固定在机箱的侧面。



- 对于机箱另一侧的另一根轨道，重复第 1 和 2 步。如果安装到 Telco 机架内，请安装轨道托架。

锁片


两个机箱轨道有一个锁片，它有两个作用：

- 完全推入机架时（正常工作位置）将 CC-SG 锁定到位。
- 从机架中伸出时将 CC-SG 锁定到位，防止设备在拉出维护时从机架中跌落。

安装机架轨道

- 确定 CC-SG 在机架中的位置。
- 将固定机架轨道/滑动导轨组件在机架内需要的位置定位，将滑轨面向机架的内侧。
- 使用所提供的托架将组件用螺丝牢固固定在机架上。

III. 连接电缆和设置 CC-SG IP 地址



- 将网络 LAN 电缆连接到 CC-SG 设备后面板上的 LAN 1 端口。将电缆的另一端连接到网络。
- 将附带的交流电源线连接到 CC-SG 设备后面板上的端口上。将电源线的另一端插入交流电源插座。
- 弹出前盖并按下 POWER 按钮即打开 CC-SG 设备电源。
注意：要关闭 CC-SG 电源，请按住 POWER 按钮并等待一分钟左右的时间让 CC-SG 关机。
- 将 KVM 电缆连接到 CC-SG 设备后面板上的对应端口上。在视频输出上看到登录提示后，使用 admin/raritan 登录并键入 CTRL+X。用户名和密码区分大小写。
- 在操作菜单上，单击网络接口，然后选择网络接口配置。



IV. 登录 CC-SG

- CC-SG 重新启动后，使用支持的浏览器并键入 CC-SG 的 URL：http://<IP address>/admin（例如 http://10.10.3.30/admin）。
- 出现安全警告窗口时，单击“是”。
- 如果您的机器上使用不受支持的 Java Runtime Environment 版本，则会出现警告信息。



- 出现“登录”窗口。使用默认的用户名和密码 (admin/raritan) 登录 CC-SG。

有关详细信息，请参阅《CommandCenter Secure Gateway 管理员指南》。

- 将另一个组件安装到机架的另一侧，保证二者高度相同，滑轨面朝里。通常应由二人进行操作。

将 CC-SG 安装到机架


将轨道安装到机箱和机架以后，将 CC-SG 安装到机架内。

- 将机箱轨道的后部对准机架轨道的前部。
- 将机箱轨道滑入机架轨道，保持两侧压力均匀（插入时可能需要压下锁片）。当 CC-SG 完全推入机架时，应听到锁片的咔嚓声。

默认 CC-SG 设置：

IP 地址：192.168.0.192
子网掩码：255.255.255.0
用户名/密码：admin/raritan

- 在配置字段中，选择 DHCP 或静态。如果选择静态，请键入静态的 IP 地址。如果需要，请指定 DNS 服务器、网络掩码和网关地址。



- 选择保存。请等待几分钟让 CC-SG 重新启动。