




CommandCenter Secure Gateway E1 型号

快速安装和设置指南

祝贺你购买了 CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) E1 设备，这是 Raritan 为整合 IT 设备的安全访问和控制而设计的管理软件平台。本指南说明如何在最短时间内安装和运行 CC-SG。在安装 CC-SG 之前，要配置即将受 CC-SG 管理的设备。参看《Raritan CommandCenter Secure Gateway 部署指南》了解详情。



图示符号

1	LAN 端口
2	电源
3	KVM 端口

I. 打开 CC-SG 包装

包装箱内有：

- 一台 CommandCenter Secure Gateway E1 设备
- 一个 CommandCenter Secure Gateway E1 前盖
- 一套机架安装套件
- 两根电源线
- 一根五类网线
- 一本印刷版《快速安装和设置指南》
- 一张 Raritan 用户文档光盘
- 一张注册和保修卡

技术支持

如果你未收到上述全部物品，请在美国东部时间上午 8:00 至晚上 8:00 拨打 800.724.8090 联系美国 Raritan 总部，或致电您本地的 Raritan 办事处。

确定机架安装位置

在机架上确定 CC-SG 的安装位置，应清洁无尘，通风良好。避免选择有热源、电气噪声和电磁场的区域，应靠近接地电源插座。

II. CC-SG 机架安装

在机架内安装 CC-SG 之前，拔掉所有电源线插头，拆掉所有外接电缆和设备。

▶ 机架安装套件包括：

- 两对机架轨道

每一对机架轨道由两部分组成：连接 CC-SG 设备的内轨和连接机架的外轨。滑动导轨位于内外轨道之间。滑动导轨应始终保持在外轨上。

- 一对短的前托架
- 一对长的后托架
- 短螺丝和长螺丝
- 垫片

▶ 将内轨安装到 CC-SG 设备上

1. 将内轨从外轨上滑出来，到最大位置处为止。按锁片使内轨脱离外轨，将内轨整个拉出来。对两对机架轨道执行同样的操作。
2. 每个内轨上有五个孔，对应 CC-SG 设备每侧的五个轨道钩。使每个内轨的孔对准轨道钩，然后将每个轨道按在设备上，使其卡在设备上。
3. 向设备正面滑动每个轨道，直到你听到咔嚓声为止。
4. 用短螺丝将内轨固定在 CC-SG 设备上。

▶ 将外轨安装在机架上

1. 将外轨置于机架上。外轨要求 28-32 英寸（71-81 厘米）深的机架。
2. 用短螺丝将较短的前托架固定在每个外轨上。在安装前托架时，要注意托架上的 Up/Front（上/前）标记。
3. 将每个较长的后托架滑入每个外轨的另一端。用短螺丝将较长的后托架固定在外轨上。在安装后托架时，要注意托架上的 Up/Rear（上/后）标记。
4. 调节整个轨道长度，使其与机架深度相适应。
5. 让外轨的每个托架端对准机架，垫上垫片，用长螺丝固定好。

▶ 将 CC-SG 安装到机架上

在将轨道固定在 CC-SG 设备和机架上之后，将 CC-SG 安装到机架上。

1. 将机架轨道拉到最长，让内轨背面对准机架轨道前面。
2. 将 CC-SG 设备滑入机架，直到你听到咔嚓声为止。在将 CC-SG 设备插入机架时，可能要按锁片。

锁片信息

两个内轨各有一个锁片：

- 将它完全推入机架，将 CC-SG 设备锁到位。
- 将它从机架上拉出来，将 CC-SG 设备锁到位。

III. 连接电缆

在将 CC-SG 设备安装到机架上之后，可以连接电缆。参看第一页上的插图。

1. 将五类网络 LAN 电缆的一端插入 CC-SG 设备背板上的 LAN 1 端口。强烈建议你再将另一根五类网络 LAN 电缆的一端插入 LAN 2 端口。将每根五类电缆的另一端接到网络上。
2. 将附带的两根交流电源线的一端插入 CC-SG 设备背板上的电源端口。将交流电源线的另一端插入独立的 UPS 保护插座。
3. 将 KVM 电缆连接到 CC-SG 设备背板上的相应端口上。

IV. 登录到本地控制台设置 CC-SG IP 地址

1. 按 CC-SG 设备面板上的 POWER（电源）按钮接通 CC-SG 设备电源。
2. 将前盖卡入 CC-SG 设备面板上。
3. 用 admin/raritan 登录。用户名和密码区分大小写。
4. 系统提示你更改本地控制台密码。
 - a. 再次输入默认密码 raritan。
 - b. 输入新密码，然后确认（再次输入）新密码。注意新密码必须是强密码，至少由八个字母数字字符组成。
5. 在显示欢迎屏幕时，按 CTRL+X。
6. 选择 Operation（操作）> Network Interfaces（网络接口）> Network Interface Config（网络接口配置）。显示 Administrator Console（管理员控制台）。
7. 在 Configuration（配置）字段选择 DHCP 或 Static（静态）。如果选择 Static（静态），输入静态 IP 地址。必要时指定 DNS 服务器地址、网络掩码和网关地址。
8. 选择 Save（保存）。稍等几分钟让 CC-SG 重新启动。

默认 CC-SG 设置

IP 地址：192.168.0.192

子网掩码：255.255.255.0

用户名/密码: admin/raritan

V. 登录 CC-SG

在 CC-SG 重新启动之后，即可在远程客户机上登录 CC-SG。

1. 启动支持的浏览器，输入 CC-SG 的 URL: `http://<IP address>/admin`。
例如 `https://192.168.0.192/admin`。
 2. 在显示安全警告窗口时，单击 Yes（是）按钮。
 3. 如果你使用不支持的 Java Runtime Environment 版本，系统会警告你。根据提示下载正确版本，或者继续操作。显示 Login（登录）窗口。
 4. 输入默认用户名 (admin) 和默认密码 (raritan)，单击 Login（登录）。
打开 CC-SG Admin Client。
-

VI. 接下来的步骤

参看《CommandCenter Secure Gateway 部署指南》，了解如何部署其他 Raritan 设备受 CC-SG 管理。

参看《CommandCenter Secure Gateway 管理员指南》，了解如何配置 CC-SG。